


# Вакуумний насос ESS-40-EF

Номер деталі: 189349

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення                                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мінімальний радіус заготовки                   | 80 мм                                                                                           |
| Номінальний розмір                             | 3 мм                                                                                            |
| Діаметр присоски                               | 40 мм                                                                                           |
| Об'єм чаші присоски                            | 4.04 см³                                                                                        |
| Положення підключення                          | зверху                                                                                          |
| Положення монтажу                              | Будь-який                                                                                       |
| Призначення тримача вакуумного захвату         | розмір 4                                                                                        |
| Форма присоски                                 | кругла, дуже глибока                                                                            |
| Робочий тиск                                   | -95 кПа...0 кПа<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi                                     |
| Номінальний робочий тиск                       | -70 кПа<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                                                               |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                | 1 - низький опір корозії                                                                        |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1-L                                                                                  |
| Допуск до харчової промисловості               | див. розширену інформацію про матеріал                                                          |
| Температура навколишнього середовища           | -10 °C...200 °C                                                                                 |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 67.6 Н                                                                                          |
| Бічна сила при номінальному робочому тиску     | 22 Н                                                                                            |
| Вага продукту                                  | 16.9 г                                                                                          |
| Тип кріплення                                  | Через вакуумне під'єднання                                                                      |
| Приєднання вакууму                             | M6                                                                                              |
| Колір                                          | Сірий                                                                                           |
| Твердість по шкалі Shore                       | 60 +/- 5                                                                                        |
| Матеріал цапфи з гвинтом                       | Кований алюмінієвий сплав, нікельований<br>Нікельована латунь<br>Сталь, оцинкована та хромована |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS                                                                              |
| Матеріал присоски                              | FPM                                                                                             |