


Круглий пневмоциліндр EG-6-20-PK-3

Номер деталі: 15894

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	20 мм
Ø поршня	6 мм
Демпфування	З одного боку без регулювання
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Поршень Шток поршня Профіль пневмоциліндра
Визначення положення	без
Варіанти	Поршневий шток на одному кінці
Робочий тиск	3 бар...7 бар
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	11.8 Н
Теоретична мінімальна сила повернення пружини	3.1 Н
Теоретична максимальна сила пружини повернення	5.2 Н
Вага продукту	23 г
Тип кріплення	З контргайкою
Пневматичне з'єднання	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	високолегована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу циліндра	високолегована нержавіюча сталь