


# Фланцевий манометр FMA-50-2,5-1/4-EN

Номер деталі: 159598

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон відображення                       | 0 бар...2.5 бар                                                                                                  |
| Область відображення                        | 0 psi...36.25 psi                                                                                                |
| Відповідає стандарту                        | EN 837-1                                                                                                         |
| Номинальний розмір манометра                | 50                                                                                                               |
| Захист від вибуху                           | Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті<br>Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Конструкція                                 | Манометр з трубкою Бурдона                                                                                       |
| Тип кріплення                               | Монтаж на передній панелі                                                                                        |
| Робоче середовище                           | Інертні гази<br>нейтральні рідини                                                                                |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Немає ацетилену<br>Без кисню                                                                                     |
| Робочий тиск                                | 0 МПа...0.25 МПа<br>0 бар...2.5 бар<br>0 psi...36.25 psi                                                         |
| Коефіцієнт змінного навантаження            | 0.66                                                                                                             |
| Клас точності вимірювань                    | 2,5                                                                                                              |
| Ступінь захисту                             | IP43                                                                                                             |
| Температура середовища                      | -20 °C...60 °C                                                                                                   |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                                                                                   |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                                               |
| Положення підключення                       | По центру на задній стороні                                                                                      |
| Пневматичне з'єднання                       | G1/4                                                                                                             |
| Матеріали, що контактують із середовищем    | Латунь                                                                                                           |
| Матеріал цапфи з гвинтом                    | Латунь                                                                                                           |
| Матеріал корпусу                            | ABS                                                                                                              |
| Матеріал оглядового вікна                   | SAN                                                                                                              |
| Матеріал кріпильного кільця                 | Сталь                                                                                                            |

| Особливості    | Значення                                          |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Кольор корпусу | Чорний                                            |
| Вага продукту  | 100 г                                             |
| Шкала          | Подвійна шкала<br>bar (зовні)<br>psi (внутрішній) |