

**Зворотній клапан**  
**HA-1/4-QSM-3/16-U**  
Номер деталі: 190852

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | Функція зворотного клапана                                      |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/4 NPT                                                         |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | QS-3/16                                                         |
| Тип кріплення                                                    | Можливість вкручування                                          |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 238 л/хв                                                        |
| Робочий тиск                                                     | -1 бар...10 бар                                                 |
| Температура навколишнього середовища                             | 0 °C...60 °C                                                    |
| Матеріал корпусу                                                 | Латунь                                                          |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Мінімальний перепад тиску, відкриття                             | 0.1 бар                                                         |
| Мін.перепад тиску, закриття                                      | 0.2 бар                                                         |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Вага продукту                                                    | 24 г                                                            |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                              |