


Ресивер VZS-20-B

Номер деталі: 192161

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Обсяг	20 l
Положення монтажу	Злив конденсату низу
Відповідає стандарту	EN 286-1
Робочий тиск	-0.095 МПа...1.6 МПа -0.95 бар...16 бар -13.775 psi...232 psi
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU - прості ємності під тиском
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:] азот
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...100 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...100 °C
Максимальний затягувальний момент з'єднувальної різьби	130 Н·м
Максимальний момент затяжки зливу конденсату	27 Н·м
Вага продукту	9000 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення для зливу конденсату	G3/8
Пневматичне з'єднання	G1
Матеріал резервуара стисненого повітря	Сталь з порошковим покриттям