


Плоский пневмоцилиндр DZF-40- -A-P-A-S6

Номер деталі: 161277

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	1 мм...320 мм
Ø поршня	40 мм еквівалентний діаметр
Різьба штока	M12x1,25
Максимальний кут повороту штока поршня +/-	0.6 град.
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Поршень Шток поршня
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Варіанти	Термостійкі ущільнення до 120 °C
Захист перед обертанням/направляюча	Овальний поршень
Робочий тиск	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...120 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0.52 Дж
Максимальний крутний момент пристрою перед поворотом	1 Н·м
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	633 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	754 Н
Маса переміщення при ході 0 м	120 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	16 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	40 г
Основна вага при ході 0 мм	480 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичне з'єднання	G1/8

Особливості	Значення
Матеріал покриття	Алюміній литий під тиском
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнення поршня	HNBR
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь