


# Фільтр-регулятор LFR-3/8-D-7-O-MINI-A

Номер деталі: 192602

**FESTO**



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Mini                                                                   |
| Модельний ряд                                                    | D                                                                      |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією                                            |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                                    |
| Ступінь фільтрації                                               | 40 мкм                                                                 |
| Відведення конденсату                                            | Повністю автоматичний                                                  |
| Конструкція                                                      | Фільтр-регулятор без манометра                                         |
| Максимальна об'єм конденсату                                     | 22 см³                                                                 |
| Кришка контейнера                                                | Металевий захист                                                       |
| манометр                                                         | Підготовлено для G1/8                                                  |
| Робочий тиск                                                     | 0.2 МПа...1.2 МПа<br>2 бар...12 бар                                    |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.5 бар...7 бар                                                        |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.2 бар                                                                |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1700 л/хв                                                              |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Інертні гази        |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                           | 5 °C...60 °C                                                           |
| Температура навколишнього середовища                             | 5 °C...60 °C                                                           |
| Вага продукту                                                    | 460 г                                                                  |
| Тип кріплення                                                    | за бажанням:<br>Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів              |
| Пневматичний порт 1                                              | G3/8                                                                   |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G3/8                                                                   |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                                 | Цинк дитий під тиском                                                  |

| Особливості      | Значення |
|------------------|----------|
| Матеріал ємності | РС       |