

# Генератор вакууму VN-07-M-13-PQ2-VT2

Номер деталі: 193556

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір сопла Лавалю                      | 0.7 мм                                                 |
| Ширина                                               | 13 мм                                                  |
| Положення монтажу                                    | Будь-який                                              |
| Характеристики ежектора                              | Високий вакуум<br>Лінійна                              |
| Конструкція                                          | Пряма форма                                            |
| Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування | 7 бар                                                  |
| Робочий тиск                                         | 1 бар...8 бар                                          |
| Робочий тиск для максимального вакууму               | 5.8 бар                                                |
| Максимальний вакуум                                  | 86 %                                                   |
| Номінальний робочий тиск                             | 6 бар                                                  |
| Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери   | 13.5 л/хв                                              |
| Час подачі повітря при номінальному робочому тиску   | 2 с                                                    |
| Робоче середовище                                    | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища          | Експлуатація з мастилом неможлива                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                      | 1 - низький опір корозії                               |
| Відповідність LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Температура середовища                               | 0 °C...60 °C                                           |
| Температура навколишнього середовища                 | 0 °C...60 °C                                           |
| Вага продукту                                        | 12 г                                                   |
| Тип кріплення                                        | Монтаж в лінію                                         |
| Пневматичний порт 1                                  | QS-6                                                   |
| Пневматичний порт 3                                  | Без каналу                                             |
| Приєднання вакууму                                   | Фітинг QS-6                                            |
| Інформація про матеріали                             | Відповідно до RoHS                                     |
| Матеріальні ущільнення                               | NBR                                                    |
| Матеріал уловлюючої насадки                          | POM                                                    |
| Матеріал корпусу                                     | POM посилений                                          |
| Матеріал випускного сопла                            | Кований алюмінієвий сплав                              |
| Матеріал гвинтового з'єднання                        | Латунь<br>нікельований                                 |