



# Модуль розгалуження FRM-H-1/4-D-MINI

Номер деталі: 162789

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                    | Значення                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Положення монтажу                                              | Будь-який                                                             |
| Конструкція                                                    | Модуль розгалуження                                                   |
| Робочий тиск                                                   | 0.015 МПа...1.6 МПа<br>0.15 бар...16 бар                              |
| Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2 | 2000 л/хв                                                             |
| Робоче середовище                                              | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Інертні гази        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                | 2 - помірний вплив корозії                                            |
| Відповідність LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Температура зберігання                                         | -10 °C...60 °C                                                        |
| Клас чистоти повітря на виході                                 | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                         | -10 °C...60 °C                                                        |
| Температура навколишнього середовища                           | -10 °C...60 °C                                                        |
| Вага продукту                                                  | 324 г                                                                 |
| Пневматичний порт 1                                            | G1/4                                                                  |
| Пневматичне з'єднання 2                                        | G1/4                                                                  |
| Пневматичний порт 3                                            | G1/4                                                                  |
| Пневматичне з'єднання 4                                        | G1/4                                                                  |
| Інформація про матеріали                                       | Відповідно до RoHS                                                    |
| Матеріал корпусу                                               | Алюміній литий під тиском                                             |