

# Опорна стійка CRLBN-40

Номер деталі: 195867

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 4 - особливо сильний опір корозії                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Температура навколишнього середовища            | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вага продукту                                   | 185 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Матеріал кріплення                              | високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Матеріал болта                                  | Високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Матеріал запобіжника                            | Високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                     |