

Пластиковая трубка PFAN-6X1-NT

Номер деталі: 197062

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	6 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	50 мм
Внутрішній Ø	4 мм
Мінімальний радіус вигину	12 мм
Примітка до застосування	Шланг без друку
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.7 МПа -0.95 бар...7 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...101.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.6 МПа -0.95 бар...16 бар -13.775 psi...232 psi
Зверніть увагу на робочий тиск	Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 85 °C Водяна пара: 0 - 0,15 МПа, 0 - 1,5 бар, 0 - 22 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода (рідка, без льоду) Пар
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал Див. декларацію відповідності
Зверніть увагу на температуру середовища	Пара: максимум 120 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага виробу за довжиною	0.034 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою Для ніпеля внут. Ø 4 мм
Колір	Натуральний
Твердість по шкалі Shore	D 60 +5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PFA