

Паралелний захват HGPM-08-EO-G9

Номер деталі: 197561

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	8
Хід на губку захвату	2 мм
Максимальна взаємозамінність	0.2 мм
Максимальний кут захвату губок ах, ау	0.5 град.
Максимальний люфт щелеп захвату Sz	0.03 мм
Обертальна симетрія	0.15 мм
Точність повторюваності захвату	0.05 мм
Кількість захватних губок	2
Тип приводу	Пневматичний
Режим роботи	Одиної дії відкритий
Функція захвату	Паралельний
Утримання сили захоплення	Немає
Конструкція	Похила площина
Визначення положення	без
Робочий тиск	4 бар...8 бар
Максимальна робоча частота захвату	4 Гц
Мінімальний час відкриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	4.9 мс
Мінімальний час закриття при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	2.3 мс
Максимальна маса на зовнішній палець захвату	5 г
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Відкрите загальне зусилля захоплення при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), відкриття	16 Н
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при закритті	8 Н
Момент інерції	0.01712 кг·см²
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне	10 Н

Особливості	Значення
Максимальний момент на губках захоплення M_x статичний	0.1 Н·м
Максимальний статичний момент на губці захвату M_y	0.1 Н·м
Максимальний статичний момент на губках захвату M_z	0.1 Н·м
Вага продукту	18 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки	ПОМ
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал захватних губок	Високолегована сталь