

Плоский пневмоциліндр EZH-10/40-40-A-B

Номер деталі: 164990

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	40 мм
Ø поршня	22 мм еквівалентний діаметр
Демпфування	Без демпфування
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Конструкція	Поршень прямокутний шток поршня
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Захист перед обертанням/направляюча	Прямокутний шток поршня
Робочий тиск	0.25 МПа...0.6 МПа 2.5 бар...6 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	205 Н
Теоретична мінімальна сила повернення пружини	18 Н
Теоретична максимальна сила пружини повернення	28 Н
Вага продукту	242 г
Тип кріплення	з поперечним отвором
Пневматичне з'єднання	G1/8
Матеріал покриття	Алюміній
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал штока поршня	РА посилений