


# Прецизійний регулятор тиску LRP-1/8-6

Номер деталі: 2416371

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | 40                                                                     |
| Модельний ряд                                                    | LR                                                                     |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією                                            |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                              |
| Конструкція                                                      | Прецизійний мембранний регулятор з пілотним керуванням                 |
| Функція регулятора                                               | постійний тиск на виході<br>З вторинним вихлопом                       |
| манометр                                                         | Підготовлено для G1/8                                                  |
| Робочий тиск                                                     | 0.1 МПа...0.8 МПа<br>1 бар...8 бар                                     |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.1 бар...6 бар                                                        |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.02 бар                                                               |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 300 л/хв                                                               |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Експлуатація з мастилом неможлива                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                    | 200 г                                                                  |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж на передній панелі<br>Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів |
| Підключення манометра                                            | G1/8                                                                   |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/8                                                                   |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G1/8                                                                   |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                                    |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній                                                               |
| Матеріал мембрана                                                | NBR                                                                    |