

**Кульовий кран**  
**VZBA-2"-GGG-63-32T-F0507-V4V4T**  
Номер деталі: 1692230

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                        | Значення                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                        | 3-ходовий кульовий кран<br>Т-подібний отвір                                                                                                       |
| Спосіб приведення в дію            | механічно                                                                                                                                         |
| Спосіб ущільнення                  | М'який                                                                                                                                            |
| Положення монтажу                  | Будь-який                                                                                                                                         |
| Тип кріплення                      | Монтаж в лінію                                                                                                                                    |
| Під'єднання технологічного клапана | Rp2                                                                                                                                               |
| Індикатор положення перемикача     | Напрямок прорізу = напрямок потоку                                                                                                                |
| Схема отворів фланця               | F05<br>F07                                                                                                                                        |
| Внутрішній Ø                       | 38.1 мм                                                                                                                                           |
| Номинальний розмір DN              | 50                                                                                                                                                |
| Функція клапана                    | 3/2                                                                                                                                               |
| Допоміжне ручне керування          | Немає                                                                                                                                             |
| Напрямок потоку                    | Реверсивний                                                                                                                                       |
| Номинальний тиск арматури PN       | 63                                                                                                                                                |
| Момент спрацювання                 | 68 Н·м                                                                                                                                            |
| На підставі норм                   | EN10226-1<br>ISO 5211                                                                                                                             |
| Середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [·:·:·]<br>Інертні гази<br>Вода - не водяна пара<br>Нейтральні рідини<br>Інші рідкі середовища за запитом |
| Температура середовища             | -10 °C...200 °C                                                                                                                                   |
| Витрата Kv тип T еск               | 48.8 м³/год                                                                                                                                       |
| Швидкість потоку Kv типу T прямий  | 100 м³/год                                                                                                                                        |
| Інформація про матеріали           | Відповідно до RoHS                                                                                                                                |
| Відповідність LABS                 | VDMA 24364 Зона III                                                                                                                               |
| Матеріал корпусу                   | високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                   |

| Особливості                                 | Значення                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Номер матеріалу корпусу                     | 1.4408                                                                     |
| Матеріальні ущільнення                      | PTFE<br>PTFE підсилений                                                    |
| Матеріал кулі                               | Високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Номер матеріалу кулі                        | 1.4408                                                                     |
| Матеріал валу                               | Високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Номер матеріалу валу                        | 1.4401                                                                     |
| Вага продукту                               | 7400 г                                                                     |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском                  |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з інструкціями Великобританії щодо обладнання, що працює під тиском |
| Захист від вибуху                           | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX)         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 3 - сильний опір корозії                                                   |