

# Пневморозподільник MVH-5/3В-1/8-В

Номер деталі: 30480

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 5/3, з подачею живлення                                         |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                     |
| Ширина                                                           | 26 мм<br>27 мм                                                  |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1000 л/хв                                                       |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | G1/8                                                            |
| Робоча напруга                                                   | 24 V DC                                                         |
| Робочий тиск                                                     | 0.3 МПа...1 МПа<br>3 бар...10 бар                               |
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                                              |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                               |
| Номінальний розмір                                               | 8 мм                                                            |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Допоміжне ручне керування                                        | Без фіксації                                                    |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                                           |
| Контроль подачі повітря                                          | Внутрішнє                                                       |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                                   |
| Перекриття                                                       | Позитивне перекриття                                            |
| Максимальна частота перемикачів                                  | 3 Гц                                                            |
| Час відключення                                                  | 26 мс                                                           |
| Час увімкнення                                                   | 31 мс                                                           |
| Час перемикачів                                                  | 20 мс                                                           |
| Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0           | 2200 мс                                                         |
| Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом            | 3700 мс                                                         |
| Характеристики котушки                                           | 24 V DC: 2,5 W                                                  |
| Допустимі коливання напруги                                      | +/- 10 %                                                        |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура зберігання                                           | -40 °C...60 °C                                                  |

| Особливості                             | Значення                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Температура середовища                  | -5 °C...50 °C                                       |
| Температура навколишнього середовища    | -5 °C...50 °C                                       |
| Вага продукту                           | 575 г                                               |
| Тип кріплення                           | На PR-рейці<br>з наскрізним отвором<br>за бажанням: |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 82 | M5                                                  |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 84 | M5                                                  |
| Пневматичний порт 1                     | G1/8                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                 | G1/8                                                |
| Пневматичний порт 3                     | G1/8                                                |
| Пневматичне з'єднання 4                 | G1/8                                                |
| Пневматичне з'єднання 5                 | G1/8                                                |
| Інформація про матеріали                | Відповідно до RoHS                                  |
| Матеріальні ущільнення                  | NBR                                                 |
| Матеріал корпусу                        | Алюміній литий під тиском                           |