

# Пневмоциліндр з напрямними DFM-16-25-P-A-GF

Номер деталі: 170834

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                          | Значення                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Відстань від центру ваги корисного вантажу до плити напрямних xs     | 50 мм                                                           |
| Крок                                                                 | 25 мм                                                           |
| Ø поршня                                                             | 16 мм                                                           |
| Режим роботи привідного блоку                                        | Напрямна                                                        |
| Демпфування                                                          | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін               |
| Положення монтажу                                                    | Будь-який                                                       |
| Напрямна                                                             | Направляюча ковзання                                            |
| Конструкція                                                          | Направляюча                                                     |
| Визначення положення                                                 | Для безконтактних давачів                                       |
| Робочий тиск                                                         | 0.2 МПа...1 МПа<br>2 бар...10 бар                               |
| Максимальна швидкість                                                | 0.8 м/с                                                         |
| Режим роботи                                                         | Двосторонньої дії                                               |
| Робоче середовище                                                    | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                          | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                      | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Клас "чистої кімнати"                                                | Клас 7 згідно з ISO 14644-1                                     |
| Температура навколишнього середовища                                 | -20 °C...80 °C                                                  |
| Енергія удару в кінцевих положеннях                                  | 0.15 Н·м                                                        |
| Максимальна сила Fy                                                  | 304 Н                                                           |
| Максимальна статична сила Fy                                         | 304 Н                                                           |
| Максимальна сила Fz                                                  | 304 Н                                                           |
| Максимальна сила Fz статична                                         | 304 Н                                                           |
| Максимальний момент Mx                                               | 6.99 Н·м                                                        |
| Максимальний момент Mx статичний                                     | 6.99 Н·м                                                        |
| Max. Moment My                                                       | 2.89 Н·м                                                        |
| Максимальний момент My , статичний                                   | 2.89 Н·м                                                        |
| Максимальний момент Mz                                               | 2.89 Н·м                                                        |
| Максимальний статичний момент Mz                                     | 2.89 Н·м                                                        |
| Максимально допустиме моментне навантаження Mx в залежності від ходу | 1.07 Н·м                                                        |

| Особливості                                                                      | Значення                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Максимальне корисне навантаження в залежності від ходу на визначеній відстані xs | 25 Н                            |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення    | 90 Н                            |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні                       | 121 Н                           |
| Рухома маса                                                                      | 253 г                           |
| Вага продукту                                                                    | 534 г                           |
| Альтернативні підключення                                                        | Див. креслення продукту         |
| Пневматичне з'єднання                                                            | M5                              |
| Інформація про матеріали                                                         | Відповідно до RoHS              |
| Матеріал покриття                                                                | Кований алюмінієвий сплав       |
| Матеріальні ущільнення                                                           | NBR                             |
| Матеріал корпусу                                                                 | Кований алюмінієвий сплав       |
| Матеріал штока поршня                                                            | високолегована нержавіюча сталь |