


Поворотний привід DSRL-10-180-P-FW

Номер деталі: 33296

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	10
Кут амортизації	2.4 град.
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....180 град.
Кут повороту	0 град....180 град.
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	без
Робочий тиск	2.5 бар...8 бар
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	3 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальне осьове зусилля	10 Н
Максимальна радіальна сила	30 Н
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	0.5 Н·м
Вага продукту	100 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	М3
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріал вала приводу	Сталь Нікельований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском