

# Напрямний блок EAGF-V2-KF-100-200

Номер деталі: 1725851

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Розмір                                           | 100                                     |
| Крок                                             | 200 мм                                  |
| Люфт на поверненні                               | 0 мкм                                   |
| Положення монтажу                                | Будь-який                               |
| Напрямна                                         | Точна напрямна                          |
| Конструкція                                      | Направляюча                             |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 0 - відсутність корозійного напруження  |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B2-L                          |
| Температура навколишнього середовища             | -20 °C...80 °C                          |
| Максимальна сила Fy                              | 2300 Н                                  |
| Максимальна статична сила Fy                     | 3120 Н                                  |
| Максимальна сила Fz                              | 2300 Н                                  |
| Максимальна сила Fz статична                     | 3120 Н                                  |
| Максимальний момент Mx                           | 198 Н·м                                 |
| Максимальний момент Mx статичний                 | 268 Н·м                                 |
| Max. Moment My                                   | 197 Н·м                                 |
| Максимальний момент My , статичний               | 267 Н·м                                 |
| Максимальний момент Mz                           | 197 Н·м                                 |
| Максимальний статичний момент Mz                 | 267 Н·м                                 |
| Сила переміщення                                 | 40 Н                                    |
| Рухома маса                                      | 7662 г                                  |
| Вага продукту                                    | 14783 г                                 |
| Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм            | 47 мм                                   |
| Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу | 3.6 мм                                  |
| Тип кріплення                                    | 3 внутрішньою різьбою                   |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                      |
| Матеріал елемента напрямної                      | Загартована сталь                       |
| Матеріал корпусу                                 | Кований алюмінієвий сплав<br>Анодований |
| Матеріал плити напрямних                         | Сталь                                   |