


# З'єднувальна лінія NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

Номер деталі: 3579461

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Дозвіл                                               | с CSA us (OL)                                         |
| Маркування кабеля                                    | Без тримача позначки                                  |
| Вага продукту                                        | 60 г                                                  |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою                            |
| Електропідключення 1, проект                         | Прямокутний                                           |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                               |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Кутовий                                               |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | Схема підключення типу А на основі EN 175301-803      |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 4                                                     |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 4                                                     |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3 |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                                    |
| Електропідключення 2, проект                         | Круглий                                               |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                                                |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | Кутовий                                               |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | М12х1 А-кодування згідно до EN 61076-2-101            |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 5                                                     |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 3                                                     |
| Електропідключення 2, тип кріплення                  | Гвинтовий замок з шестигранником SW13                 |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...110 В                                           |
| Номінальна робоча напруга постійного струму          | 110 В                                                 |
| Діапазон робочої напруги змінного струму             | 0 В...110 В                                           |
| Номінальна робоча напруга АС                         | 110 В                                                 |
| Струмове навантаження при 40 °С                      | 1 А                                                   |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 1.5 кВ                                                |
| Під'єднання захисного заземлення                     | Наявне                                                |
| Довжина кабелю                                       | 0.3 м                                                 |
| Властивості кабелю                                   | Стандарт                                              |

| Особливості                                            | Значення                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лінійка умов випробувань                               | Умови тестування за запитом                                                                          |
| Діаметр кабелю                                         | 5.9 мм                                                                                               |
| Допуск діаметра кабелю                                 | ± 0,3 мм                                                                                             |
| Склад кабелю                                           | 3 x 0,75 мм <sup>2</sup>                                                                             |
| Ступінь захисту                                        | IP67                                                                                                 |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                                                                                 |
| Температура навколишнього середовища                   | -25 °C...80 °C                                                                                       |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -25 °C...80 °C                                                                                       |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання<br>Згідно директиви ЄС RoHS               |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії<br>Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS                                     | VDMA 24364 Зона III                                                                                  |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                                                                                   |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                                                                                    |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 2 - помірний вплив корозії                                                                           |
| Матеріал оболонки кабелю                               | TPE-U (PUR)                                                                                          |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сірий                                                                                                |
| Матеріал корпусу                                       | TPE-U (PUR)                                                                                          |
| Кольор корпусу                                         | Чорний                                                                                               |
| Матеріал накидної гайки                                | Цинк дитий під тиском<br>Нікельований                                                                |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PP                                                                                                   |