

Блок підготовки повітря FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

Номер деталі: 173879

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Положення монтажу	Бажано вертикально
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Ступінь фільтрації	40 мкм
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...12 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.04 МПа 0.4 бар 5.8 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	8300 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2280 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію З кронштейном за бажанням:
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Пневматичне з'єднання 2	3/4 NPT
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC