

Блок підготовки повітря FRC-1-D-5M-MAXI-NPT

Номер деталі: 173888

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Положення монтажу	Бажано вертикально
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Ступінь фільтрації	5 мкм
Робочий тиск	0.1 МПа...1.6 МПа 1 бар...16 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...12 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.04 МПа 0.4 бар 5.8 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	7200 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [--9:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2520 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію З кронштейном за бажанням:
Пневматичний порт 1	1NPT
Пневматичне з'єднання 2	1 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC