

# Відсічний клапан HE-1/8-D-MINI-NPT

Номер деталі: 173892

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                                           | 40 мм                                                                  |
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                                                     |
| Спосіб приведення в дію                                          | Вручну                                                                 |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                                 |
| Вихлопна функція                                                 | не регулюється                                                         |
| Допоміжне ручне керування                                        | Немає                                                                  |
| Функція клапана                                                  | 3/2 бістабільний                                                       |
| Робочий тиск                                                     | 0 МПа...1.6 МПа<br>0 бар...16 бар                                      |
| Значення C                                                       | 4.4 л/с-бар                                                            |
| b значення                                                       | 0.44                                                                   |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1000 л/хв                                                              |
| Робочий цикл                                                     | 100%                                                                   |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів                              |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                              |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                                          |
| Вага продукту                                                    | 192 г                                                                  |
| Пневматичний порт 1                                              | 1/8 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 1/8 NPT                                                                |
| Пневматичний порт 3                                              | G1/8                                                                   |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                                    |

| Особливості      | Значення                  |
|------------------|---------------------------|
| Матеріал корпусу | Алюміній литий під тиском |