



Давач позиції  
**SMH-S1-HGP06**  
Номер деталі: 175710

FESTO



Технічні дані

| Особливості                                       | Значення                                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                                       | для захватів                                                                              |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)       | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)         | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Інформація про матеріали                          | Відповідно до RoHS                                                                        |
| Величина вимірювання                              | Позиція                                                                                   |
| Основи вимірювання                                | Магнітний датчик Холла                                                                    |
| Температура навколишнього середовища              | 5 °C...60 °C                                                                              |
| Захист від короткого замикання                    | ні                                                                                        |
| Стійкість до перевантажень                        | Недоступно                                                                                |
| Вихідний сигнал                                   | Аналог                                                                                    |
| Захист від зворотної полярності                   | Немає                                                                                     |
| Електричне підключення 1, тип підключення         | Кабель з штекером                                                                         |
| Електропідключення 1, технологія підключення      | M8x1 А-кодування згідно до EN 61076-2-104                                                 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил | 4                                                                                         |
| Матеріал штекерних контактів                      | Латунь, позолочена                                                                        |
| Довжина кабелю                                    | 0.5 м                                                                                     |
| Колір оболонки кабелю                             | Сірий                                                                                     |
| Матеріал оболонки кабелю                          | TPE-U (PUR)                                                                               |
| Тип кріплення                                     | прикручений до захвату                                                                    |
| Положення монтажу                                 | Будь-який                                                                                 |
| Вага продукту                                     | 20 г                                                                                      |
| Кольор корпусу                                    | Чорний                                                                                    |
| Матеріал корпусу                                  | епоксидна смола<br>Нікельована латунь<br>PUR                                              |
| Ступінь захисту                                   | IP65                                                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                   | 2 - помірний вплив корозії                                                                |
| Відповідність LABS                                | VDMA24364-B2-L                                                                            |