


З'єднувальна лінія KMPV-SUB-D-15-5

Номер деталі: 177673

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	DIN 41652
Маркування кабелю	За допомогою аксесуарів
Частота підключення	50
Вага продукту	300 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	15
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	15
Електричне підключення 1, тип кріплення	2x гвинт М3
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	15
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	15
Діапазон робочої напруги постійного струму	30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Пропускна здатність по струму	2.8 А
Стійкість до стрибків напруги	1 кВ
Довжина кабелю	5 м
Властивості кабелю	Стандарт
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	82 мм
Діаметр кабелю	8.2 мм
Допуск діаметра кабелю	± 0,2 мм
Склад кабелю	15 x 0,25 мм ²
Номінальний переріз провідника	0.25 мм ²
Кінці проводів	Відрізані прямо
Ступінь захисту	IP65

Особливості	Значення
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний
Матеріальні ущільнення	CR
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Позолочений