


Затискний модуль EV-50-5

Номер деталі: 184858

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	5 мм
Затискна поверхня	Діаметр 50
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Одинарної дії
Робочий тиск	0.6 МПа 6 бар 87 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 5% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-10 °C...40 °C
Вага продукту	68 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	M3
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал мембрана	TPE-U (PU)