


Роз'єм
NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN
Номер деталі: 5195381

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	IEC 61754-24
Протокол	Ethernet PROFINET FOC
Додаткові функції	відповідає вимогам AIDA
Частота підключення	100
Кабельна розетка	Пряма
Вага продукту	84 г
Оптичне приєднання 1, тип з'єднання	Роз'єм
Оптичне приєднання 1, дизайн	прямокутний
Оптичне приєднання 1, технологія з'єднання	SC-RJ відповідно до IEC 61754-24
Оптичне приєднання 1, кількість контактів/проводів	2
Оптичне приєднання 1, призначені контакти/дроти	2
Оптичне приєднання 1, схема підключення	00995772
Оптичне приєднання 1, тип монтажу	Push-pull з блокування від випадкового витягування
Оптичне приєднання 1, діаметр наконечника	2.5 мм
Оптичне приєднання 2, технологія з'єднання	Затискна гайка
Момент дотягування	0.42 Н·м
Діаметр жили	0.98 мм...1 мм
Тип дроту	Полімерне волокно
Довжина хвилі	650 нм
Вогневе випробування	UL94 V-0
Діаметр кабелю	5.5 мм...10 мм
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Литий під тиском цинк, нікельований
Кольор корпусу	срібло

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR TPE
Матеріал накінецьника	Мідний сплав