


# Блок підготовки повітря LFR-1/2-D-MAXI-KB-A

Номер деталі: 186042

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Maxi                                                                     |
| Модельний ряд                                                    | D                                                                        |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією                                              |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                                      |
| Ступінь фільтрації                                               | 40 мкм                                                                   |
| Відведення конденсату                                            | Повністю автоматичний                                                    |
| Конструкція                                                      | Модуль розгалуження<br>Відсічний клапан<br>Фільтр-регулятор з манометром |
| Максимальна об'єм конденсату                                     | 80 см³                                                                   |
| Кришка контейнера                                                | Металевий захист                                                         |
| манометр                                                         | з манометром                                                             |
| Робочий тиск                                                     | 0.2 МПа...1.2 МПа<br>2 бар...12 бар<br>29 psi...174 psi                  |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.05 МПа...1.2 МПа<br>0.5 бар...12 бар<br>7.25 psi...174 psi             |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.01 МПа<br>0.1 бар<br>1.45 psi                                          |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 8000 л/хв                                                                |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Інертні гази           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                               |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Інертні гази   |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                           |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                           |
| Вага продукту                                                    | 3300 г                                                                   |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням:                |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/2                                                                     |

| Особливості             | Значення              |
|-------------------------|-----------------------|
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/2                  |
| Матеріал корпусу        | Цинк дитий під тиском |
| Матеріал ємності        | РС                    |