

Номер деталі: 5255428



Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-15 °C...40 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	до 80 °C зі зниженням значення на -1,5% на 1 °C
Максимальна висота	4000 м
Примітка щодо максимальної висоти монтажу	тільки від 1.000 м зі зниженням номінальних характеристик -1,0% на 100 м
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Відповідає стандарту	IEC 60034
Клас термічний згідно EN 60034-1	F
Максимальна температура намотування	155 °C
Клас рейтингу відповідно до EN 60034-1	S1
Моніторинг температури	Цифрова передача температури двигуна через EnDat 2.2
Конструкція двигуна згідно EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	IP40 для валу двигуна без радіального ущільнення вала IP65 для валу двигуна з радіальним ущільненням валу IP67 для корпусу двигуна, з технологію підключення
Концентричність, коаксіальність, осьове биття згідно згідно DIN SPEC 42955	N
Якість балансу	G 2,5
Момент зупинки	<1,0% від пікового обертового моменту
Термін служби підшипників при номінальних умовах	20000 год
Код інтерфейсу Motor Out	80P
Електричне підключення 1, тип підключення	гібридний роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M23x1
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	15
Ступінь забруднення	2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Орган сертифікації	UL E342973
Номинальна робоча напруга постійного струму	325 В
Тип комутації обмотки	Зірка внутр.
кількість пар полюсів	5
Зупиночний момент	1.46 Н·м
Номинальний крутний момент	1.3 Н·м
Піковий обертовий момент	2.8 Н·м
Номинальна швидкість обертання	3000 об/хв
Макс. швидкість обертання	6700 об/хв
Максимальна механічна швидкість обертання	14000 об/хв
Кутове прискорення	100000 рад/с²
Номинальна потужність двигуна	408 Вт
Безперервний струм зупинки	3.1 А
Номинальний струм, двигун	2.7 А
Піковий струм	8.4 А
Постійна двигуна	0.48 Н·м/А
Стала постійного обертового моменту	0.57 Н·м/А
Напруга постійна фаза-фаза	34.3 мВ·хв
Міжфазний опір обмотки	4.93 Ом
Індуктивність міжфазної обмотки	16.3 мГн
Поздовжня індуктивність обмотки Ld (фаза)	10.2 мГн
Індуктивність шунта обмотки Lq (фаза)	12.2 мГн
Електрична стала часу	4.9 мс
Теплова постійна часу	42 хв
Термічний опір	0.95 К/Вт
Вимірювальний фланець	250 x 250 x 15 мм, сталь
Загальний вихідний момент інерції	0.897 кг·см²
Вага продукту	2720 г
Допустиме осьове навантаження на вал	120 Н
Допустиме радіальне навантаження на вал	620 Н
Давач положення ротора	Енкодер абсолютний багатооборотний
Давач положення ротора для позначення виробника	EQI 1131
Датчик положення ротора, визначення абсолютного обертання	4096
Інтерфейс давача положення ротора	EnDat 22
Принцип вимірювання давачем положення ротора	індуктивний
Датчик положення ротора, робоча напруга DC	5 В
Датчик положення ротора, діапазон робочої напруги DC	3.6 В...14 В
Давач положення ротора, значення положення за один оберт	524288
Роздільна здатність давача положення ротора	19 біт
Давач положення ротора, система вимірювання точності кута	-120 arcsec...120 arcsec
Утримуючий момент гальма	4.5 Н·м

Особливості	Значення
Робоча напруга DC , гальмо	24 В
Споживання електроенергії через гальмо	0.5 А
Споживана потужність гальм	12 Вт
Опір котушки гальма	48 Ом
Індуктивність котушки гальмівної	1000 мГн
Час відпускання гальма	55 мс
Час спрацювання гальма	15 мс
Затримка реакції гальма DC	3 мс
Максимальна швидкість обертання без навантаження, гальмо	10000 об/хв
Максимально. Робота тертя за один процес гальмування	8200 Дж
Кількість аварійних зупинок на годину	1
Загальна робота тертя гальма	580 кДж
Момент інерції маси, гальмо	0.249 кг·см ²
Цикли перемикання, гальмо утримання	10 million idle actuations (без тертя!)
MTTF, підкомпонент	190 років, датчик положення ротора