

Генератор вакууму VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2

Номер деталі: 526116

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалля	0.45 мм
Ширина	10 мм
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий об'ємний потік всмоктування За замовчуванням
Конструкція	Форма Т
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	5 бар
Робочий тиск	1 бар...8 бар
Номінальний робочий тиск	6 бар
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	15.7 л/хв
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	1.7 с
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	0.5 Н·м
Вага продукту	13 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичний порт 3	M5
Приєднання вакууму	M5
Матеріал з'єднувального болта	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал корпусу	POM посилений
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав