

Привід лінійний
DGPL-32-250-PPV-A-B-KF
Номер деталі: 526657

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	250 мм
Ø поршня	32 мм
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін Амортизатор, жорстка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Принцип власної ваги	позитивно-зачиняючий (паз)
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Довжина амортизації	20 мм
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	483 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні	483 Н
Рухома маса	890 г
Маса переміщення при ході 0 м	890 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	69 г
Основна вага при ході 0 мм	2720 г
Альтернативні підключення	Див. креслення продукту
Пневматичне з'єднання	G1/8
Матеріал покриття	алюмінієве лиття з покриттям
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований