


# Колектор LRB-1/4-D-7-O-K4-MINI

Номер деталі: 528984

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Mini                                                                                    |
| Модельний ряд                                                    | D                                                                                       |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією                                                             |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                                               |
| Конструкція                                                      | Мембранний регулюючий клапан з прямим керуванням з постійною подачею стисненого повітря |
| Функція регулятора                                               | постійний тиск на виході<br>з попередньою компенсацією<br>З вторинним вихлопом          |
| манометр                                                         | Підготовлено для G1/8                                                                   |
| Робочий тиск                                                     | 0.1 МПа...1.6 МПа<br>1 бар...16 бар                                                     |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.05 МПа...0.7 МПа<br>0.5 бар...7 бар<br>7.25 psi...101.5 psi                           |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.02 МПа<br>0.2 бар<br>2.9 psi                                                          |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1800 л/хв                                                                               |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                       |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                  |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                                          |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                                          |
| Вага продукту                                                    | 1480 г                                                                                  |
| Тип кріплення                                                    | За допомогою аксесуарів                                                                 |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/4                                                                                    |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G1/4                                                                                    |
| Матеріал монтажної плити                                         | Цинк дитий під тиском                                                                   |
| Матеріал панелі управління                                       | РА                                                                                      |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                                                     |
| Матеріал корпусу                                                 | Цинк дитий під тиском                                                                   |