

# Колектор QSLV2-G3/8-8

Номер деталі: 186228

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                           | Стандартний                                                                                                                      |
| Номінальний розмір                               | 4.3 мм                                                                                                                           |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі                | Ущільнююче кільце                                                                                                                |
| Положення монтажу                                | Будь-який                                                                                                                        |
| Конструкція                                      | Принцип «Push-Pull».                                                                                                             |
| Розмір упаковки                                  | 1                                                                                                                                |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар                                                                                        |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...87 psi                                                                                                             |
| Робочий тиск в залежності від температури        | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi                                                              |
| Зверніть увагу на робочий тиск                   | Вода: максимум 0,6 МПа від 0 до 50 °C                                                                                            |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Вода (рідка, без льоду)                                                        |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища      | Можлива робота з мастилом<br>Вода: G різьбу можна використовувати лише з ущільнювальним кільцем типу OL як додатковим аксесуаром |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                  | 1 - низький опір корозії                                                                                                         |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                |
| Температура навколишнього середовища             | -10 °C...80 °C                                                                                                                   |
| Номінальний момент дотягування                   | 15.5 Н·м                                                                                                                         |
| Допустимий номінальний моменту затягування       | ± 20 %                                                                                                                           |
| Вага продукту                                    | 53 г                                                                                                                             |
| Кількість виходів                                | 2                                                                                                                                |
| Кількість провідників                            | 1                                                                                                                                |
| Пневматичний порт 1                              | Зовнішня різьба G3/8                                                                                                             |
| Пневматичне з'єднання 2                          | для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм                                                                                                    |
| Колір розчепного кільця                          | Синій                                                                                                                            |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS                                                                                                               |
| Матеріал корпусу                                 | PBT                                                                                                                              |
| Матеріал порожнистого гвинта                     | Нікельована латунь                                                                                                               |
| Матеріал звільняючого кільця                     | POM                                                                                                                              |

| Особливості                | Значення                        |
|----------------------------|---------------------------------|
| Матеріал ущільнення трубки | NBR                             |
| Матеріал хомути для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |