


Безконтактний вимикач SME-8-K-7,5-LED-24

Номер деталі: 530491

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Для пазу типу T
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Примітка до застосування	Підтримка / огляд давача приводу "Відповідний давач для приводу"
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Магнітний геркон
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Повторюваність	0.2 мм
Комутаційний вихід	Контакт біполярний
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Час увімкнення	0.5 мс
Час відключення	0.03 мс
Максимальна частота перемикачів	800 Гц
Максимальний вихідний струм	500 мА
Максимальна комутаційна здатність змінного струму	10 В·А
Максимальна комутаційна здатність DC	10 Вт
Падіння напруги	0 В
Захист від короткого замикання	ні
Стійкість до перевантажень	Недоступно
Діапазон робочої напруги змінного струму	12 В...30 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...30 В
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Напрямок виходу підключення	Вздовж
Довжина кабелю	7.5 м

Особливості	Значення
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Тип кріплення	Кріплення у Т-подібний паз Можна вставити в паз поздовжньо
Момент дотягування	0.2 Н·м
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	85 г
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	епоксидна смола РС РЕТ високолегована нержавіюча сталь
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Напруга ізоляції	50 В
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3