

# Регулятор тиску MS6N-LR-3/8-D6-AS-Z

Номер деталі: 531453

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | 6                                                                                      |
| Модельний ряд                                                    | PC                                                                                     |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією<br>зачиняється за допомогою аксесуарів                     |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                                              |
| Конструкція                                                      | Регулятор тиску з манометром                                                           |
| Функція регулятора                                               | постійний тиск на виході<br>з попередньою компенсацією<br>З вторинним вихлопом         |
| манометр                                                         | з манометром                                                                           |
| Робочий тиск                                                     | 0.8 бар...20 бар                                                                       |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.3 бар...7 бар                                                                        |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.25 бар                                                                               |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 5800 л/хв                                                                              |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                      |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Допуск до харчової промисловості                                 | див. розширену інформацію про матеріал                                                 |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                                         |
| Вага продукту                                                    | 730 г                                                                                  |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж на передній панелі<br>Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням: |
| Пневматичний порт 1                                              | 3/8 NPT                                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 3/8 NPT                                                                                |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                                     |
| Матеріал панелі управління                                       | PA<br>POM                                                                              |

| Особливості            | Значення                  |
|------------------------|---------------------------|
| Матеріальні ущільнення | NBR                       |
| Матеріал корпусу       | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал мембрана      | NBR                       |
| Матеріал сепаратора    | POM                       |