

# Фільтр MS6N-LF-3/8-EUM

Номер деталі: 531557

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | 6                                                                      |
| Модельний ряд                                                    | PC                                                                     |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                                    |
| Ступінь фільтрації                                               | 40 мкм                                                                 |
| Відведення конденсату                                            | Відкручується вручну                                                   |
| Конструкція                                                      | Спечений фільтр з центробіжним сепаратором                             |
| Кришка контейнера                                                | вбудований у вигляді металевої ємності                                 |
| Ступінь відділення конденсату                                    | 75 %                                                                   |
| Робочий тиск                                                     | 0 бар...20 бар                                                         |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 3800 л/хв                                                              |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [::9:-]<br>Інертні гази |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Допуск до харчової промисловості                                 | див. розширену інформацію про матеріал                                 |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                 |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| розмір пор                                                       | 40 мкм                                                                 |
| Вага продукту                                                    | 820 г                                                                  |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням:              |
| Пневматичний порт 1                                              | 3/8 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 3/8 NPT                                                                |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріальні ущільнення                                           | NBR                                                                    |
| Матеріал фільтра                                                 | PE                                                                     |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній литий під тиском                                              |
| Матеріал ємності                                                 | Кований алюмінієвий сплав                                              |
| Матеріал сепаратора                                              | POM                                                                    |

