

Швидкороз'ємна розетка KD4-3/8-I

Номер деталі: 531637

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	7.2 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	261 л/хв...1350 л/хв
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	282.9 л/хв...1463.4 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент дотягування	21.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 15 %
Вага продукту	82 г
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал пружин	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Відрізок елемента різьбового	Нікельована латунь
Матеріал внутрішнього кільця	Латунь
Матеріал стопорного кільця	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал шпильки	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу клапана	Латунь
Матеріал розпірної гільзи	PP