

# Швидкороз'ємний штекер KS4-3/8-I

Номер деталі: 531679

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                                               | 7.85 мм                                         |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні                 | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар      |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                       | -13.775 psi...174 psi                           |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 756 л/хв...1350 л/хв                            |
| Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778          | 819.5 л/хв...1463.4 л/хв                        |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                  |
| Номінальний момент дотягування                                   | 21.5 Н·м                                        |
| Допустимий номінальний моменту затягування                       | ± 15 %                                          |
| Вага продукту                                                    | 32 г                                            |
| Пневматичний порт 1                                              | Внутрішня різьба G3/8                           |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                              |
| Істотна інформація о матеріалах                                  | Нікельована латунь                              |