


## Швидкороз'ємний штекер KS4-CK-9

Номер деталі: 531683

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                                               | 7.4 мм                                          |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                  | -0.095 МПа...1.2 МПа<br>-0.95 бар...12 бар      |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                       | -13.775 psi...174 psi                           |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 725 л/хв...1197 л/хв                            |
| Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778          | 785.9 л/хв...1297.5 л/хв                        |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                  |
| Вага продукту                                                    | 26 г                                            |
| Пневматичний порт 1                                              | Для ніпеля внут. Ø 9 мм з накидною гайкою       |
| Матеріал накидної гайки                                          | Анодований алюмінієвий сплав                    |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                              |
| Істотна інформація о матеріалах                                  | Нікельована латунь                              |