


Фільтр тонкої очистки MS6N-LFM-1/4-AUV

Номер деталі: 531878

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	6
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	0.01 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	900 л/хв
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	135 л/хв
Ефективність фільтра	99.9999 %
Максимальна об'єм конденсату	38 см³
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ефективність відділення дрібних частинок	99.995 %
MPPS	0.05 мкм
Ефективність сепарації MPPS	99.95 %
Залишковий вміст мастила	0.01 мг/м³
Ефективність сепарації масляного аерозолі	99 %
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Пневматичний порт 1	1/4 NPT

Особливості	Значення
Пневматичне з'єднання 2	1/4 NPT
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Вага продукту	820 г