



Генератор вакууму VN-14-L-T4-PQ3-VQ3-RO2-A

Номер деталі: 532647

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	1.4 мм
Ширина	18 мм
Тип глушника	Відкритий
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	За замовчуванням Високий об'єм втягування
Інтегрована функція	Імпульсний пневматичний ежекторний клапан Глушник відкритий
Конструкція	Форма Т
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	5 бар
Робочий тиск	1 бар...8 бар
Номінальний робочий тиск	6 бар
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	92.6 л/хв
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	0.28 с
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	0 °C...60 °C
Рекомендація щодо очищення	Мильна вода
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	69 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	0.5 Н·м
Вага продукту	85 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором з DIN-рейкою За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	QS-8
Пневматичний порт 3	Глушник відкритий
Приєднання вакууму	QS-8
Матеріал з'єднувального болта	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал корпусу	РА-посилений POM посилений
Матеріал глушника	Кований алюмінієвий сплав POM Піна PU
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтового з'єднання	Латунь нікельований