

# Кульовий кран VARB-2-F-25-F05

Номер деталі: 534309

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp2
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F05
Внутрішній Ø	50 мм
Номинальний розмір DN	50
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номинальний тиск арматури PN	25
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	29 Н·м
Момент відриву при різниці тиску 1 МПа (10 bar, 145 psi)	22 Н·м
На підставі норм	ISO 5211
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:] інертні гази Вода Нейтральні рідини
Температура середовища	-20 °C...150 °C
Швидкість потоку Kv	292 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Номер матеріалу корпусу	2.0402 CW617N
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріальні ущільнення	HNBR PTFE
Матеріал кулі	Латунь Тверде хромоване покриття
Номер матеріалу кулі	2.0402 CW617N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	2.0401 CW614N
Вага продукту	3100 г
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії