


# Дросель GRLA-3/8-QB-3/8-U

Номер деталі: 534666

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                      | Значення                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                                  | Одностороннє дроселювання вихлопу                               |
| Пневматичний порт 1                                                              | QB-3/8                                                          |
| Пневматичне з'єднання 2                                                          | 3/8 NPT                                                         |
| Спосіб приведення в дію                                                          | Вручну                                                          |
| Регулювальний елемент                                                            | Шлицевий гвинт                                                  |
| Тип кріплення                                                                    | Можливість вкручування із зовнішньою різьбою                    |
| Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки                      | 130 cfm                                                         |
| Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку                               | 100 cfm...132 cfm                                               |
| Температура навколишнього середовища                                             | 32 °F...140 °F                                                  |
| Положення монтажу                                                                | Будь-який                                                       |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                                  | -13.8 psi...116 psi                                             |
| Нормальний потік у напрямку дросельної заслінки 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 206 cfm                                                         |
| Нормальний потік у зворотному напрямку 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)          | 206 cfm...214 cfm                                               |
| Робоче середовище                                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                                                               | VDMA 24364 Зона III                                             |
| Температура середовища                                                           | 32 °F...140 °F                                                  |
| Максимальний момент дотягування                                                  | 16.2 ft-lbf                                                     |
| Вага продукту                                                                    | 2.48 oz                                                         |
| Матеріал цапфи з гвинтом                                                         | Латунь<br>Нікельований                                          |
| Інформація про матеріали                                                         | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріальні ущільнення                                                           | NBR                                                             |

| Особливості                     | Значення               |
|---------------------------------|------------------------|
| Матеріал порожнистого гвинта    | Латунь<br>Нікельований |
| Матеріал звільняючого кільця    | РОМ                    |
| Матеріал рифленої головки       | Латунь<br>Нікельований |
| Матеріал гвинта для регулювання | Латунь<br>Нікельований |
| Матеріал поворотного з'єднання  | PBT посилений          |