


Ресивер CRVZS-20

Номер деталі: 534845

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Обсяг	20 л
Положення монтажу	Злив конденсату низу
Відповідає стандарту	AD 2000
Робочий тиск	-0.095 МПа...1.6 МПа -0.95 бар...16 бар -13.78 psi...232 psi
Дозвіл	TÜV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо обладнання, що працює під тиском
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--] азот
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...100 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...100 °C
Максимальний з'єднувальний момент з'єднувальної різьби	130 Н·м
Максимальний момент затяжки зливу конденсату	27 Н·м
Вага продукту	10208 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення для зливу конденсату	G3/8
Пневматичне з'єднання	G1
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал резервуара стисненого повітря	високолегована нержавіюча сталь