

Прецизійний регулятор тиску MS6N-LRPB-1/2-D7-A8

Номер деталі: 534992

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	РС
Захист від спрацьовування	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Прецизійний мембранний регулятор з пілотним керуванням
Функція регулятора	постійний тиск на виході 3 вторинним вихлопом
манометр	Підготовлено для G1/8
Робочий тиск	0.1 МПа...1.4 МПа 1 бар...14 бар
Діапазон регулювання тиску	0.1 бар...12 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.02 бар
Потік на вторинному вихлопі	900 л/хв
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	5000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	850 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT
Пневматичний порт 3	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Алюміній