

Пневмоциліндр з напрямними DFC-6-25-P-A-KF

Номер деталі: 189465

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відстань від центру ваги корисного вантажу до плити напрямних xS	10 мм
Крок	25 мм
Ø поршня	6 мм
Режим роботи привідного блоку	Напрямна
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Максимальна швидкість	1 м/с
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0.008 Н·м
Максимальний момент Mx	0.1 Н·м
Максимальне корисне навантаження в залежності від ходу на визначеній відстані xS	4.6 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	12.5 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	17 Н
Рухома маса	8.8 г
Маса переміщення при ході 0 м	8.8 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	2.8 г
Вага продукту	49 г
Пневматичне з'єднання	M3
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь