

Привід кульового крану VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4V4T-PP30-R-90-C

Номер деталі: 1913367

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан Поворотний привід
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Корпус кільця з різьбовим фланцем
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Номінальний розмір DN	20
Робочий тиск	6 бар...8.4 бар
Номінальний тиск арматури PN	40
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] Інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Температура середовища	-10 °C...200 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C -10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Швидкість потоку Kv	45.6 м³/год
Макс. температура поверхні	TX
Вибухова група, монтаж	IIC, IIIC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408
Матеріальні ущільнення	PTFE PTFE підсилений
Матеріал кулі	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу кулі	1.4408
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь

Особливості	Значення
Номер матеріалу валу	1.4401
Вага продукту	3200 г
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії