


Блок підготовки повітря LFR-3/4-D-DI-MAXI-KG-A

Номер деталі: 192467

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Модуль розгалуження Реле тиску Відсічний клапан Фільтр-регулятор з манометром безпечний клапан включення
Максимальна об'єм конденсату	43 см³
Кришка контейнера	Металевий захист
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.3 МПа...1.2 МПа 3 бар...12 бар 43.5 psi...174 psi
Діапазон регулювання тиску	0.25 МПа...1.2 МПа 2.5 бар...12 бар 36.25 psi...174 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	3000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	5400 г
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G3/4
Пневматичне з'єднання 2	G3/4

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	РС