

Вугільний фільтр MS12-LFX-G-U

Номер деталі: 537155

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	волоконний фільтр
Робочий тиск	0 бар...20 бар
Робоче середовище	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Інертні гази
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Температура середовища	5 °C...30 °C
Залишковий вміст мастила	0.003 мг/м³
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	7000 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію З кронштейном за бажанням:
Матеріал покриття	PA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал оглядового вікна металевої чаші	PC
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	Активоване вугілля клітковина
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	PC