


Дросель
GRLZ-1/8-QS-4-D
 Номер деталі: 193157

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселювання подачі повітря
Пневматичний порт 1	QS-4
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Регулювальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	160 л/хв
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	120 л/хв...190 л/хв
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Морська класифікація	Див. сертифікат
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0.2 бар...10 бар
Нормальний потік у напрямку дросельної заслінки 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	300 л/хв
Нормальний потік у зворотному напрямку 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	260 л/хв...290 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Номінальний момент затягування	3 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Вага продукту	22 г
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR

Особливості	Значення
Матеріал звільняючого кільця	РОМ
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь
Матеріал поворотного з'єднання	Литий цинк хромований